

CZ

ZLIKVIDUJE 99,9% BAKTERIÍ

NÁVOD PRO POUŽITÍ: 1. Zdvihněte poklop WC mísy. 2. Stlačte obě strany víčka s **uzávěrem odolným proti otevření dětmi** a odšroubujte. 3. Nakloňte láhev, aby se naplnilo hrdlo. 4. Dezinfekce nad vodní hladinou, rovnoměrně nastříkejte 60 ml tekutého gelu pod obrubu celé WC mísy. 5. Nechte působit 5 minut. 6. Vyčistěte mísu kartáčem nad a pod vodní hladinou a spláchněte. 7. Láhev důkladně uzavřete. **(Chcete-li zabránit usazování vodního kamene a udržet toalety čisté, použijte 3x týdně.)**

Duck® Deep Action Gel-Marine čistící a dezinfekční přípravek na WC mísu

Nebezpečí

Obsahuje: alkoholy, C13-15-rozvětvené a lineární, ethoxylované EO=8, kyselina mravenčí, alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)).

Účinná látka: 0,1828 g alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)), 0,2742 g didecyldimethylammonium-chlorid (DDAC) (C8-10) ve 100 g přípravku.

Způsobuje vážné poškození očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. **PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle.

Používejte pouze na WC mísy. Nemíchejte s bělicími činidly ani jinými domácími čistícími přípravky.

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

Minimální doba skladovatelnosti: Pro dosažení nejlepších výsledků, použijte do 2 let od data výroby (MAN) uvedeného na obale.

Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 22557500, <http://doc.scj.cz/>.

Made in EU.

www.scjohnson.com

Složení: neiontové povrchově aktivní látky <5%, dezinfekční prostředky, parfém. www.scjproducts.info



- *EAN code:*
- *Signal Word: **Nebezpečí***
- *Size symbol: 750ml, e*
- *Manufacturing date (MAN)*
- *TWD Tactile warning of danger (EN/ISO 11683)*
- *CRC Child resistant fastenings (EN 862)*

- *Greenpoint symbol*
- *Package symbol: 2 HDPE*